

Garant**Soporte de torneado de apriete eco corto, izquierda, Tamaño de mango / placa: 20/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250625 20/11
GTIN	4062406728977
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

Descripción técnica

Código ISO Soporte	PDJNR/L 2020X11
Longitud de la cabeza L ₁	35 mm
Serie	Master Eco
Tornillo de palanca articulada	259018 16
Tamaño del mango	20 mm
Anchura de función L ₄	25 mm
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1104..
Palanca articulada	259015 16
Resorte	259046 5

Tamaño de placa	11 mm
Calzo	259031 44
Longitud total L	95 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete