

**Garant**
**GARANT Soporte de torneado de apriete Master eco corto, derecha, Tamaño de vástago / placa: 20/12mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	251116 20/12
GTIN	4062406733810
Clase de artículo	21U

**Descripción**
**Ejecución:**

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

**Nota:**

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 31936 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

**Descripción técnica**

Código ISO Soporte	PSSNR/L 2020X12
Palanca articulada	259015 15
Plaquita de corte adecuada	SN.. 1204..
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	35 mm
Calzo	259031 46
Tornillo de palanca articulada	259018 15
Longitud total L	95 mm
Serie	Master Eco

Resorte	259046 4
Tamaño de placa	12 mm
Tamaño del mango	20 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	25 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste $\kappa$	45 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete