

Garant
GARANT Soporte de torneado de apriete Master eco corto, derecha, Tamaño de vástago / placa: 16/12mm

Datos de pedido

Número de pedido	251116 16/12
GTIN	4062406729004
Clase de artículo	21U

Descripción
Ejecución:

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 311936 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

Descripción técnica

Calzo	259031 46
Palanca articulada	259015 15
Tamaño del mango	16 mm
Serie	Master Eco
Tamaño de placa	12 mm
Anchura de función L ₄	25 mm
Longitud total L	85 mm
Código ISO Soporte	PSSNR/L 1620X12

Tornillo de palanca articulada	259018 15
Resorte	259046 4
Plaquita de corte adecuada	SN.. 1204..
Longitud de la cabeza L ₁	35 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete