


**Garant****GARANT Soporte de torneado de apriete Master eco corto, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 16/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251117 16/12
GTIN	4062406733834
Clase de artículo	21U

**Descripción****Ejecución:**

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

**Nota:**

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 311936 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

**Descripción técnica**

Serie	Master Eco
Tamaño de placa	12 mm
Longitud total L	85 mm
Plaquita de corte adecuada	SN.. 1204..
Código ISO Soporte	PSSNR/L 1620X12
Tornillo de palanca articulada	259018 15
Resorte	259046 4
Palanca articulada	259015 15

Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	35 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	25 mm
Tamaño del mango	16 mm
Calzo	259031 46
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste $\kappa$	45 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Cabezal de corte