


Garant**GARANT Soporte de torneado de apriete Master eco corto, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 25/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251117 25/12
GTIN	4062406733858
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 311936 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

Descripción técnica

Anchura de función L ₄	32 mm
Código ISO Soporte	PSSNR/L 2525X12
Plaquita de corte adecuada	SN.. 1204..
Resorte	259046 4
Longitud total L	105 mm
Longitud de la cabeza L ₁	35 mm
Serie	Master Eco
Palanca articulada	259015 15

Tamaño del mango	25 mm
Calzo	259031 46
Tornillo de palanca articulada	259018 15
Tamaño de placa	12 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Cabezal de corte