

Garant
GARANT Soporte de torneado de apriete Master eco corto, derecha, Tamaño de vástago / placa: 16/06mm

Datos de pedido

Número de pedido	251910 16/06
GTIN	4062406733865
Clase de artículo	21U

Descripción
Ejecución:

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

Descripción técnica

Tamaño de placa	6 mm
Palanca articulada	259015 16
Calzo	259031 47
Anchura de función L ₄	20 mm
Longitud total L	80 mm
Código ISO Soporte	PWLNR/L 1616F06
Tornillo de palanca articulada	259018 16
Serie	Master Eco

Tamaño del mango	16 mm
Longitud de la cabeza L ₁	30 mm
Resorte	259046 5
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0604..
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Cabezal de corte