

**Garant****GARANT Soporte de torneado de apriete Master eco corto, derecha, Tamaño de vástago / placa: 25/06mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251910 25/06
GTIN	4062406733902
Clase de artículo	21U

**Descripción****Ejecución:**

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

**Nota:**

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

**Descripción técnica**

Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	30 mm
Tamaño del mango	25 mm
Resorte	259046 5
Serie	Master Eco
Tamaño de placa	6 mm
Calzo	259031 47
Palanca articulada	259015 16
Longitud total L	100 mm

Tornillo de palanca articulada	259018 16
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0604..
Anchura de función L <sub>4</sub>	32 mm
Código ISO Soporte	PWLNLR/L 2525H06
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Cabezal de corte