

Garant**GARANT Soporte de torneado de apriete Master eco corto, derecha, Tamaño de vástago / placa: 20/08mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251910 20/08
GTIN	4062406733896
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

Descripción técnica

Tornillo de palanca articulada	259018 15
Tamaño del mango	20 mm
Longitud de la cabeza L ₁	30 mm
Palanca articulada	259015 15
Código ISO Soporte	PWLN/R/L 2020X08
Calzo	259031 48
Anchura de función L ₄	25 mm
Longitud total L	90 mm

Resorte	259046 4
Tamaño de placa	8 mm
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Serie	Master Eco
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Cabezal de corte