

Garant**GARANT Soporte de torneado de apriete Master eco corto, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 16/06mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 251911 16/06 |
| GTIN | 4062406734121 |
| Clase de artículo | 21U |

Descripción**Ejecución:**

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

Descripción técnica

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Tornillo de palanca articulada | 259018 16 |
| Plaquita de corte adecuada | WN.. 0604.. |
| Longitud de la cabeza L ₁ | 30 mm |
| Resorte | 259046 5 |
| Tamaño del mango | 16 mm |
| Serie | Master Eco |
| Longitud total L | 80 mm |
| Tamaño de placa | 6 mm |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Código ISO Soporte | PWLNR/L 1616F06 |
| Anchura de función L ₄ | 20 mm |
| Calzo | 259031 47 |
| Palanca articulada | 259015 16 |
| Norma | DIN ISO 5610 |
| Tipo de boca | izquierda |
| Refrigeración interior | sí |
| Ángulo de ajuste κ | 95 grados |
| Aplicación | Refrentado |
| Aplicación | Torneado longitudinal exterior |
| Tipo de producto | Cabezal de corte |