


Garant**GARANT Soporte de torneado de apriete Master eco corto, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 16/08mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251911 16/08
GTIN	4062406734138
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

Descripción técnica

Palanca articulada	259015 15
Anchura de función L ₄	25 mm
Tamaño de placa	8 mm
Calzo	259031 48
Resorte	259046 4
Longitud de la cabeza L ₁	30 mm
Serie	Master Eco
Longitud total L	80 mm

Tornillo de palanca articulada	259018 15
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Código ISO Soporte	PWLNR/L 1620F08
Tamaño del mango	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Cabezal de corte