

Garant
GARANT Soporte de torneado de apriete Master eco corto, derecha, Tamaño de vástago / placa: 25/16mm

Datos de pedido

Número de pedido	251404 25/16
GTIN	4062406734190
Clase de artículo	21U

Descripción
Ejecución:

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

Descripción técnica

Espiga	259049 8
Anchura de función L ₄	32 mm
Calzo	259033 9
Brida de sujeción	259038 20
Serie	Master Eco
Tamaño del mango	25 mm
Código ISO Soporte	MTJNR/L 2525X16
Plaquita de corte adecuada	TN.. 1604..

Longitud de la cabeza L ₁	35 mm
Tornillo para brida de sujeción	259021 6
Longitud total L	105 mm
Tamaño de placa	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Cabezal de corte

Accesorios

Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500