


**Garant****GARANT Soporte de torneado de apriete Master eco corto, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 25/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251697 25/16
GTIN	4062406734657
Clase de artículo	21U

**Descripción****Ejecución:**

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

**Nota:**

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

**Descripción técnica**

Plaquita de corte adecuada	VN.. 1604..
Tornillo para calzo	259027 7
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	40 mm
Tamaño de placa	16 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	32 mm
Serie	Master Eco
Longitud total L	110 mm
Código ISO Soporte	MVJNR/L 2525X16

Calzo	259033 10
Tornillo para brida de sujeción	259021 7
Brida de sujeción	259038 19
Tamaño del mango	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste $\kappa$	93 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Cabezal de corte

## Accesorios

Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 2 mm	674242 2
Brida de sujeción Tipo 19	259038 19
Tornillo para brida de sujeción Tipo 7	259021 7
Calzo Tipo 10	259033 10
Tornillo para calzo Tipo 7	259027 7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500