

**Garant****GARANT Soporte de torneado de apriete Master eco corto, derecha, Tamaño de vástago / placa: 20/08mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251922 20/08
GTIN	4062406734664
Clase de artículo	21U

**Descripción****Ejecución:**

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

**Nota:**

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

**Descripción técnica**

Espiga	259049 7
Serie	Master Eco
Calzo	259033 6
Brida de sujeción	259038 18
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	35 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	25 mm
Tornillo para brida de sujeción	259021 6
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..

Tamaño del mango	20 mm
Tamaño de placa	8 mm
Código ISO Soporte	MWLNR/L 2020X08
Longitud total L	95 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Cabezal de corte