

Garant**GARANT Soporte de torneado de apriete Master eco corto, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 20/08mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251923 20/08
GTIN	4062406734688
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

Descripción técnica

Espiga	259049 7
Longitud total L	95 mm
Calzo	259033 6
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Anchura de función L ₄	25 mm
Brida de sujeción	259038 18
Tornillo para brida de sujeción	259021 6
Serie	Master Eco

Longitud de la cabeza L ₁	35 mm
Código ISO Soporte	MWLNR/L 2020X08
Tamaño de placa	8 mm
Tamaño del mango	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Cabezal de corte