

Garant**Brazo articulado mecánico (sin pie magnético), Alcance del brazo: 240mm**

Datos de pedido

Número de pedido	441610 240
GTIN	4062406729745
Clase de artículo	41D

Descripción

Ejecución:

Soporte de medición hidráulico con cierre central: todas las articulaciones se cierran de forma rígida mediante el cabezal giratorio. La fuerza de sujeción se puede regular en continuo.

Volante grande y recubierto de goma (Ø 45 mm o aprox. 55 mm) para facilitar el apriete y el aflojamiento de la sujeción. El asiento del reloj comparador en el brazo articulado puede girar en 360° y orientar en 180° y es apropiado para relojes comparadores con Ø de mango 6 y 8 mm o prisma. Rosca de conexión para pie magnético M8, rosca de conexión, brazo articulado superior M6.

Partes opcionales:

Alojamiento soporte de medición n.º 442100 y 442104.

Descripción técnica

Longitud brazo articulado L ₁	110 mm
Rosca de conexión	M8
Alcance del brazo	240 mm
Longitud brazo articulado L ₂	101 mm

Tipo de producto

Soporte de medición

AccesoriosSoporte de medición mecánico (con pie magnético)
Alcance del brazo 240 mm

441600 240