


Garant
Soporte de torneado de apriete eco corto, izquierda, Tamaño de mango / placa: 20/11mm

Datos de pedido

Número de pedido	250615 20/11
GTIN	4062406734824
Clase de artículo	21U

Descripción
Ejecución:

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001 – 319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: DDJNR/L 2020X11

Plaquita de corte adecuada: DN.. 1104..

Anchura de función L₄: 25 mm

Longitud de la cabeza L₁: 34 mm

Longitud total L: 97 mm

Calzo: 259033 3

Descripción técnica

Serie	Eco
Tornillo para calzo	259027 2
Longitud de la cabeza L ₁	34 mm
Tamaño de placa	11 mm

Brida, tornillo, resorte	259036 11
Longitud total L	97 mm
Código ISO Soporte	DDJNR/L 2020X11
Anchura de función L ₄	25 mm
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1104..
Calzo	259033 3
Tamaño del mango	20 mm
Tipo de boca	izquierda
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15