



## Reloj comparador digital HCT Lectura de 0,01 mm, Capacidad de medición: 25mm



### Datos de pedido

Número de pedido	434008 25
GTIN	4062406735029
Clase de artículo	42C

### Descripción

#### Ejecución:

Reloj comparador digital compacto con indicador digital de alto contraste.

- **Inversión del sentido del recuento.**
- **Carcasa muy delgada.**

Versión con Bluetooth 5.0. Compatible con la aplicación móvil opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponible sin costes para Android e iOS. También se puede utilizar a través de Human Interface Device (HID).

Interfaz USB-C para fuente de alimentación.

#### Suministro:

Incluida tapa de ojal y 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

#### Partes opcionales:

Palpador de repuesto y palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

### Descripción técnica

Tensión nominal	3 V
Capacidad de medición	0 - 25 mm

Lectura conmutable	0,0005 pul
Serie	HCT
Ø del mango de fijación h7	8 mm
Fuerza de medición	0,8 – 1,7 N
Aplicación de radio	Aplicación móvil HCT
Aplicación de radio	HID (Human Interface Device)
Aplicación de radio	Aplicación HCT Windows
Grosor de la carcasa	26 mm
Calibración	C1
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Suministro de energía	con pilas
Ø de carcasa	58 mm
Tipo de pila	Pila de botón
Lectura conmutable	0,01 mm
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición)	0,035 mm
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Técnica de medición	digital
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Reloj comparador

## Servicios

CalibraciónReloj comparador analógico 0,01 y digital  
0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 30 mm

023000 30

## Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032

081560 CR2032

