



Reloj comparador digital HCT Lectura de 0,01 mm, Capacidad de medición: 12,5mm



Datos de pedido

Número de pedido	434008 12,5
GTIN	4062406735012
Clase de artículo	42C

Descripción

Ejecución:

Reloj comparador digital compacto con indicador digital de alto contraste.

- **Inversión del sentido del recuento.**
- **Carcasa muy delgada.**

Versión con Bluetooth 5.0. Compatible con la aplicación móvil opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponible sin costes para Android e iOS. También se puede utilizar a través de Human Interface Device (HID).

Interfaz USB-C para fuente de alimentación.

Suministro:

Incluida tapa de ojal y 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Palpador de repuesto y palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

Descripción técnica

Grosor de la carcasa	26 mm
Capacidad de medición	0 - 12,5 mm

Tipo de pila	Pila de botón
Lectura conmutable	0,0005 pul
Lectura conmutable	0,01 mm
Calibración	C1
Ø del mango de fijación h7	8 mm
Serie	HCT
Fuerza de medición	0,8 – 1,4 N
Ø de carcasa	58 mm
Suministro de energía	con pilas
Cantidad de pilas contenidas	1
Tensión nominal	3 V
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Aplicación de radio	Aplicación móvil HCT
Aplicación de radio	HID (Human Interface Device)
Aplicación de radio	Aplicación HCT Windows
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición)	0,025 mm
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Técnica de medición	digital
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Reloj comparador

Servicios

CalibraciónReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 12,5 mm	023000 12,5
Calibración DAkksReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Tensor de medida máx. 12,5 mm	023010 12,5

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032

081560 CR2032