



Tubo flexible con espiral de nailon 1/4 pulgada con acoplamiento, Longitud utilizable de la manguera: 7,5m



Datos de pedido

Número de pedido	080057 7,5
GTIN	4062406734855
Clase de artículo	02A

Descripción

Ejecución:

Tubo de nailon flexible. Resistencia a altas temperaturas de -60 / +60 °C.

Suministro:

Incluye 1 acoplamiento rápido y una entrerrosca de latón.

Descripción técnica

Longitud utilizable de la manguera	7,5 m
Presión de servicio máx.	10 bar
Ø interior manguera	6 mm
Intervalo de temperatura	-60 - 60 °C
Conexión acoplado rápido	1/4 pul
Ø exterior manguera	8 mm
Tipo de producto	Tubo

Accesorios

Acoplamiento rápido con rosca interior Rosca interior
conexión 1/4 pul

080171 1/4