



Tubo flexible con espiral de nailon 3/8 pulgada con acoplamiento, Longitud utilizable de la manguera: 5m



Datos de pedido

Número de pedido	080058 5
GTIN	4067263151883
Clase de artículo	02A

Descripción

Ejecución:

Tubo de nailon flexible. Resistencia a altas temperaturas de -60 / +60 °C.

Suministro:

Incluye 1 acoplamiento rápido y una entrerrosca de latón.

Descripción técnica

Ø exterior manguera	12 mm
Longitud utilizable de la manguera	5 m
Ø interior manguera	9 mm
Conexión acoplado rápido	3/8 pul
Presión de servicio máx.	10 bar
Intervalo de temperatura	-60 - 60 °C
Tipo de producto	Tubo

Accesorios

Acoplamiento rápido con rosca interior Rosca interior
conexión 3/8 pul

080171 3/8