

Garant**Soporte de medición mecánico (con pie magnético), Alcance del brazo: 290mm****Datos de pedido**

Número de pedido	441600 290
GTIN	4062406735142
Clase de artículo	41D

Descripción**Ejecución:**

Soporte de medición hidráulico con cierre central: todas las articulaciones se cierran de forma rígida mediante el cabezal giratorio. La fuerza de sujeción se puede regular en continuo.

Volante grande y recubierto de goma (Ø 45 mm o aprox. 55 mm) para facilitar el apriete y el aflojamiento de la sujeción. El asiento del reloj comparador en el brazo articulado puede girar en 360° y orientar en 180° y es apropiado para relojes comparadores con Ø de mango 6 y 8 mm o prisma. Rosca de conexión para pie magnético M8, rosca de conexión, brazo articulado superior M6.

Soporte, incluido pie magnético e **interruptor giratorio ergonómico**. Imán de ferrita de alta potencia con superficies de apoyo rectificadas en la parte posterior y lado inferior de prisma rectificado para permitir también la aplicación en árboles y cuerpos cilíndricos. **Encapsulado de plástico fácil de agarrar** del pie magnético con protección aumentada contra golpes y aislamiento térmico.

Suministro:

Soporte de medición incluido pie magnético n.º 440620 tam. 1.

Partes opcionales:

Alojamiento soporte de medición n.º 442100 y 442104.

Descripción técnica

Fuerza de retención	1000 N
Alcance del brazo	290 mm
Longitud brazo articulado L ₂	110 mm
Rosca de conexión	M8
Orientación rosca de conexión	lateral
Longitud brazo articulado L ₁	130 mm
Tipo de producto	Soporte de medición

Accesorios

pie magnético Tipo 1	440620 1
----------------------	----------