

SWISS TOOLS

Vástagos de barra de mandrinar con amortiguación de vibraciones, HSK-T, Ø de vástago/ Ø D – medida A: 63/40-226mm**Datos de pedido**

Número de pedido	320104 63/40-226
GTIN	2050002062924
Clase de artículo	36D

Descripción**Ejecución:**

- Para un torneado eficiente.
- Para el mecanizado con giro a izquierda y derecha.

Ventaja:

- Un incremento de la productividad gracias a las vibraciones amortiguadas puede aumentar considerablemente los datos de corte.
- Calidad de la superficie mejorada.
- Seguridad de proceso mejorada.
- Evacuación de viruta mejorada.

Aplicación:

Para alojar cabezales de corte intercambiables.

Nota:

En cuanto a los cabezales intercambiables adecuados, ver n.º 264826 – 264827.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	226 mm
Ø de mango	63 mm
Ø D	40 mm
Adaptador	HSK-T
Norma asiento	ISO 12164-3
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cuerpo de base barra de mandrinar

