

SWISS TOOLS

Vástagos de barra de mandrinar con amortiguación de vibraciones, HSK-T, Ø de vástago/ Ø D – medida A: 63/32-186mm**Datos de pedido**

Número de pedido	320104 63/32-186
GTIN	2050002062917
Clase de artículo	36D

Descripción**Ejecución:**

- Para un torneado eficiente.
- Para el mecanizado con giro a izquierda y derecha.

Ventaja:

- **Un incremento de la productividad gracias a las vibraciones amortiguadas puede aumentar considerablemente los datos de corte.**
- **Calidad de la superficie mejorada.**
- **Seguridad de proceso mejorada.**
- **Evacuación de viruta mejorada.**

Aplicación:

Para alojar cabezales de corte intercambiables.

Nota:

En cuanto a los cabezales intercambiables adecuados, ver n.º 264826 – 264827.

Descripción técnica

Ø de mango	63 mm
Longitud de voladizo medida A	186 mm
Ø D	32 mm
Adaptador	HSK-T
Norma asiento	ISO 12164-3
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cuerpo de base barra de mandrinar

