

SWISS TOOLS

Vástagos de barra de mandrinar con amortiguación de vibraciones, PSC, Ø de vástago/ Ø D – medida A: 63/25-167mm**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|------------------|
| Número de pedido | 320409 63/25-167 |
| GTIN | 2050002063013 |
| Clase de artículo | 36D |

Descripción**Ejecución:**

- Para un torneado eficiente.
- Para el mecanizado con giro a izquierda y derecha.

Ventaja:

- Un incremento de la productividad gracias a las vibraciones amortiguadas puede aumentar considerablemente los datos de corte.
- Calidad de la superficie mejorada.
- Seguridad de proceso mejorada.
- Evacuación de viruta mejorada.

Aplicación:

Para alojar cabezales de corte intercambiables.

Nota:

En cuanto a los cabezales intercambiables adecuados, ver n.º 264826 – 264827.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Ø de mango | 63 mm |
| Longitud de voladizo medida A | 167 mm |
| Ø D | 25 mm |
| Adaptador | PSC |
| Norma asiento | ISO 26623-1 |
| Refrigeración interior | sí |

Tipo de producto

Vástago de barra de mandrinar