

Garant**Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango de ABS®, 3×D, Ø DC m7: 15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	234020 15
GTIN	4062406735159
Clase de artículo	21S

Descripción**Ejecución:**

Los canales de refrigeración torcidos proporcionan la máxima estabilidad, ya que el núcleo de la broca no está debilitado.

Tolerancia de perforación: -0,1 / +0,3 mm

Descripción:

Para rendimiento y exactitud dimensional máximos. También en situaciones de perforación difíciles hasta 5 × D.

Aplicación:

Con plaquitas n.º 234030 - 234098.

Idóneo para:

Plaquitas SOGX 050204.

Descripción técnica

Longitud total L	104 mm
Serie	Power Drill
Ø del mango ABS® D _s	50 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	239700 5IP (0,38 Nm)
Número de filos Z	2
para Ø pulgadas	19/32 pul

Longitud útil L_1	45 mm
Ø nominal D	15
Longitud de voladizo L_A	73 mm
Código ISO plaquita de corte	SOGX 050204
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	3×D
Mango	ABS
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	centrar inclinado con restricciones
Empleo de taladro	centrado con restricciones
Empleo de taladro	abombado con restricciones
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Empleo de taladro	taladrado de piezas en paquete con restricciones
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles