

Garant**Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango de ABS®, 5×D, Ø DC m7: 15mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 234025 15 |
| GTIN | 4062406738822 |
| Clase de artículo | 21S |

Descripción**Ejecución:**

Los canales de refrigeración torcidos proporcionan la máxima estabilidad, ya que el núcleo de la broca no está debilitado.

Tolerancia de perforación: -0,1 / +0,35 mm

Descripción:

Para rendimiento y exactitud dimensional máximos. También en situaciones de perforación difíciles hasta 5 × D.

Aplicación:

Con plaquitas n.º 234030 - 234098.

Idóneo para:

Plaquitas SOGX 050204.

Recomendación:

En el inicio del taladrado, reducir el avance al 70 %.

Descripción técnica

| | |
|---|----------------------|
| Código ISO plaquita de corte | SOGX 050204 |
| Número de filos Z | 2 |
| Serie | Power Drill |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 5IP (0,38 Nm) |
| Ø nominal D | 15 |

| | |
|---|--|
| Longitud útil L_1 | 75 mm |
| Longitud de voladizo L_A | 103 mm |
| para \varnothing pulgadas | 19/32 pul |
| Longitud total L | 134 mm |
| \varnothing del mango ABS® D_s | 50 mm |
| Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 5×D |
| Mango | ABS |
| Empleo de taladro | abombado con restricciones |
| Empleo de taladro | taladrado transversal con restricciones |
| Empleo de taladro | centrar inclinado con restricciones |
| Empleo de taladro | taladrado de piezas en paquete con restricciones |
| Empleo de taladro | inicio de taladrado inclinado con restricciones |
| Empleo de taladro | inicio de taladrado inclinado con restricciones |
| Refrigeración interior | sí |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC |
| Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |