

Garant**Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango de ABS®, 5×D, Ø DC m7: 19mm****Datos de pedido**

Número de pedido	234025 19
GTIN	4062406738877
Clase de artículo	21S

Descripción**Ejecución:**

Los canales de refrigeración torcidos proporcionan la máxima estabilidad, ya que el núcleo de la broca no está debilitado.

Tolerancia de perforación: -0,1 / +0,35 mm

Descripción:

Para rendimiento y exactitud dimensional máximos. También en situaciones de perforación difíciles hasta 5 × D.

Aplicación:

Con plaquitas n.º 234030 - 234098.

Idóneo para:

Plaquitas SOGX 060305.

Recomendación:

En el inicio del taladrado, reducir el avance al 70 %.

Descripción técnica

Serie	Power Drill
Número de filos Z	2
Ø del mango ABS® D _s	50 mm
Longitud de voladizo L _A	127 mm
Longitud útil L ₁	95 mm

para Ø pulgadas	3/4 pul
Código ISO plaquita de corte	SOGX 060305
Juego tornillo para plaquita reversible	239700 6IP2 (0,6 Nm)
Ø nominal D	19
Longitud total L	158 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	5×D
Mango	ABS
Empleo de taladro	abombado con restricciones
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	centrar inclinado con restricciones
Empleo de taladro	taladrado de piezas en paquete con restricciones
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles