

Garant**Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango de ABS®, 5×D, Ø DC m7: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	234025 25
GTIN	4062406738938
Clase de artículo	21S

Descripción**Ejecución:**

Los canales de refrigeración torcidos proporcionan la máxima estabilidad, ya que el núcleo de la broca no está debilitado.

Tolerancia de perforación: -0,1 / +0,35 mm

Descripción:

Para rendimiento y exactitud dimensional máximos. También en situaciones de perforación difíciles hasta 5 × D.

Aplicación:

Con plaquitas n.º 234030 - 234098.

Idóneo para:

Plaquitas SOGX 080407.

Recomendación:

En el inicio del taladrado, reducir el avance al 70 %.

Descripción técnica

Serie	Power Drill
Longitud de voladizo L _A	158 mm
Número de filos Z	2
Ø del mango ABS® D _s	50 mm
Longitud útil L ₁	125 mm

Juego tornillo para plaquita reversible	239700 8IP (1,3 Nm)
Ø nominal D	25
Código ISO plaquita de corte	SOGX 080407
Longitud total L	189 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	5×D
Mango	ABS
Empleo de taladro	abombado con restricciones
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	centrar inclinado con restricciones
Empleo de taladro	taladrado de piezas en paquete con restricciones
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles