

**Garant****Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango de ABS®, 5×D, Ø DC m7: 35mm****Datos de pedido**

Número de pedido	234025 35
GTIN	4062406738976
Clase de artículo	21S

**Descripción****Ejecución:**

Los canales de refrigeración torcidos proporcionan la máxima estabilidad, ya que el núcleo de la broca no está debilitado.

**Tolerancia de perforación:** -0,1 / +0,35 mm

**Descripción:**

Para rendimiento y exactitud dimensional máximos. También en situaciones de perforación difíciles hasta 5 × D.

**Aplicación:**

Con plaquitas n.º 234030 - 234098.

**Idóneo para:**

Plaquitas SOGX 110509.

**Recomendación:**

**En el inicio del taladrado,** reducir el avance al 70 %.

**Descripción técnica**

para Ø pulgadas	1 3/8 pul
Juego tornillo para plaquita reversible	239700 15IP (2,8 Nm)
Código ISO plaquita de corte	SOGX 110509
Ø del mango ABS® D <sub>s</sub>	63 mm
Longitud total L	254 mm

Longitud útil $L_1$	175 mm
Número de filos Z	2
Longitud de voladizo $L_A$	216 mm
Serie	Power Drill
Ø nominal D	35
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	5×D
Mango	ABS
Empleo de taladro	abombado con restricciones
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	centrar inclinado con restricciones
Empleo de taladro	taladrado de piezas en paquete con restricciones
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles