

SWISS TOOLS

**Soporte de torneado de apriete derecha, PSC, Ø de mango / tamaño de plaquita: 63/16HPmm****Datos de pedido**

Número de pedido	320415 63/16HP
GTIN	2050002063068
Clase de artículo	36D

**Descripción****Nota:**

¡La **boquilla HP** n.º 320001 debe pedirse por separado! Las pieza de repuesto n.º 320610 – 320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.

Perno de sujeción PSC a petición.

**Descripción técnica**

Ø de mango	63 mm
Longitud de voladizo medida A	65 mm
Distancia entre puntas eje f	45 mm
Plaquita de corte adecuada	16E..
Tamaño de placa	16HP
Adaptador	PSC
Tipo de boca	derecha
Norma asiento	ISO 26623-1
Refrigeración interior	sí

Tipo de mango	Cono de mango hueco
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete