

SWISS TOOLS

Soporte de torneado de apriete izquierda, PSC, Ø de mango / tamaño de plaquita: 50/16HPmm



Datos de pedido

Número de pedido	320416 50/16HP
GTIN	2050002063082
Clase de artículo	36D

Descripción

Nota:

¡La **boquilla HP** n.º 320001 debe pedirse por separado! Las piezas de repuesto n.º 320610 – 320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.

Perno de sujeción PSC a petición.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	16E..
Tamaño de placa	16HP
Ø de mango	50 mm
Longitud de voladizo medida A	60 mm
Distancia entre puntas eje f	35 mm
Adaptador	PSC
Tipo de boca	izquierda
Norma asiento	ISO 26623-1
Refrigeración interior	sí

Tipo de mango	Cono de mango hueco
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete