

SWISS TOOLS

**Soporte de torneado de apriete izquierda, PSC, Ø de mango / tamaño de plaquita: 50/16HPmm****Datos de pedido**

Número de pedido	320421 50/16HP
GTIN	2050002063143
Clase de artículo	36D

**Descripción****Nota:**

¡La **boquilla HP** n.º 320001 debe pedirse por separado! Las pieza de repuesto n.º 320610 – 320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.  
Perno de sujeción PSC a petición.

**Descripción técnica**

Ø de mango	50 mm
Distancia entre puntas eje f	35 mm
Tamaño de placa	16HP
Plaquita de corte adecuada	16E..
Longitud de voladizo medida A	60 mm
Adaptador	PSC
Tipo de boca	izquierda
Norma asiento	ISO 26623-1
Refrigeración interior	sí
Tipo de mango	Cono de mango hueco

Tipo de producto

Soporte de torneado de apriete