

SWISS TOOLS

Soporte de torneado de apriete izquierda, PSC, Ø de mango / tamaño de plaquita: 63/16HPmm



Datos de pedido

Número de pedido	320421 63/16HP
GTIN	2050002063150
Clase de artículo	36D

Descripción

Nota:

¡La **boquilla HP** n.º 320001 debe pedirse por separado! Las pieza de repuesto n.º 320610 – 320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.
Perno de sujeción PSC a petición.

Descripción técnica

Distancia entre puntas eje f	45 mm
Longitud de voladizo medida A	65 mm
Plaquita de corte adecuada	16E..
Tamaño de placa	16HP
Ø de mango	63 mm
Adaptador	PSC
Tipo de boca	izquierda
Norma asiento	ISO 26623-1
Refrigeración interior	sí
Tipo de mango	Cono de mango hueco

Tipo de producto

Soporte de torneado de apriete