

SWISS TOOLS

**Soporte de torneado de apriete derecha, HSK-T, Ø de mango / tamaño de plaquita: 40/16HPmm****Datos de pedido**

Número de pedido	320115 40/16HP
GTIN	2050002062979
Clase de artículo	36D

**Descripción****Nota:**

¡La **boquilla HP** n.º 320001 debe pedirse por separado! Las piezas de repuesto n.º 320610 – 320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.  
Perno de sujeción PSC a petición.

**Descripción técnica**

Longitud de voladizo medida A	55 mm
Ø de mango	40 mm
Distancia entre puntas eje f	27 mm
Tamaño de placa	16HP
Plaquita de corte adecuada	16E..
Adaptador	HSK-T
Tipo de boca	derecha
Norma asiento	ISO 12164-3
Refrigeración interior	sí
Tipo de mango	Cono de mango hueco

Tipo de producto

Soporte de torneado de apriete