



Juego de brocas espirales HOLEX CleverDrill HSS n.º114031 con caja, Sin revestimiento, Tipo: 6-10



Datos de pedido

Número de pedido	115051 6-10
GTIN	4062406735074
Clase de artículo	12B

Descripción

Ejecución:

Integrados por brocas espirales DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por rectificado en cruz. Espesor de alma y aumento del alma normales. Perfiles rectificados. Superficie: ranura en espiral revenida en color bronce.

Nota:

Tam. 13,2 – 20: Con mango escalonado-Ø 12,7 mm.

Descripción técnica

Aumento de tamaño de una broca a la siguiente	0,1 mm
Número de filos Z	2
Número de brocas	41
Mango	Mango cilíndrico
Zona de la broca	6 - 10 mm

Hoja de datos

Serie	CleverDrill
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Norma	DIN 338
Tipo	N
Tolerancia Ø nominal	h8
Ángulo de punta	118 grados
Refrigeración interior	no
con estuche	sí
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	80 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	60 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	50 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	35 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	32 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	22 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	18 m/min	P
GG(G)	adecuado con restricciones	30 m/min	K
CuZn	adecuado	40 m/min	N
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		

Accesorios

Hoja de datos

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 9	114030 9
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 8,5	114030 8,5
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 8	114030 8
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 8,9	114030 8,9
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 7,4	114030 7,4
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 9,9	114030 9,9
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 7,2	114030 7,2
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 8,7	114030 8,7
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 7,5	114030 7,5
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 9,1	114030 9,1
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 7	114030 7
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 8,8	114030 8,8
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 9,5	114030 9,5
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 6,8	114030 6,8
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 6	114030 6
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 6,7	114030 6,7
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 10	114030 10
	114030 6,5

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 6,5

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 7,1

114030 7,1

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 7,6

114030 7,6

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 9,2

114030 9,2

Caja vacía para brocas espirales DIN 338 Tipo 6-10

115475 6-10