


HOLEX

Juego de brocas espirales HSS HOLEX CleverDrill n.º 114031 como juego de recambio, Sin revestimiento, Tipo: 1-10,5



Datos de pedido

Número de pedido	115056 1-10,5
GTIN	4062406742362
Clase de artículo	12B

Descripción

Ejecución:

Integrados por brocas espirales DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por rectificado en cruz. Espesor de núcleo y aumento del núcleo normales. Perfiles rectificados. Superficie: Ranura en espiral revenida en color bronce.

Nota:

Tam. 13,2 – 20: Con mango escalonado-Ø 12,7 mm.

Refrigeración interior: no

Mango: Mango cilíndrico

Número de filos Z: 2

Zona de la broca: 1 - 10,5 mm

Número de brocas: 24

Ø de agujero para roscar: 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

Aumento de tamaño de una broca a la siguiente: 0,5 mm

Descripción técnica

Ø de agujero para roscar	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
--------------------------	------------------------

Zona de la broca	1 - 10,5 mm
Número de brocas	24
Número de filos Z	2
Mango	Mango cilíndrico
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente	0,5 mm
Serie	CleverDrill
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Norma	DIN 338
Tipo	N
Tolerancia Ø nominal	h8
Ángulo de punta	118 grados
Refrigeración interior	no
con estuche	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	80 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	60 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	50 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	35 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	32 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	22 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	18 m/min	P
GG(G)	adecuado con restricciones	30 m/min	K
CuZn	adecuado	40 m/min	N

Aceite	adecuado
húmedo máximo	adecuado

Accesorios

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 4,2	114030 4,2
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 3,3	114030 3,3
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 9	114030 9
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 7,5	114030 7,5
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 7	114030 7
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 3,5	114030 3,5
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 3	114030 3
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 10,5	114030 10,5
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 2	114030 2
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 8	114030 8
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 8,5	114030 8,5
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 6,8	114030 6,8
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 9,5	114030 9,5
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 2,5	114030 2,5
	114030 1,5

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 1,5

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 4,5

114030 4,5

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 6,5

114030 6,5

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 5

114030 5

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 10

114030 10

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 1

114030 1

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 10,2

114030 10,2

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 5,5

114030 5,5

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 4

114030 4

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm o pulgadas) 6

114030 6