

**Garant****Par de guantes MASTER FIT ESD, Talla de los guantes: 8****Datos de pedido**

Número de pedido	094304 8
GTIN	4062406745639
Clase de artículo	01H

**Descripción****Ejecución:**

**Guante de montaje MASTER FIT.** Con recubrimiento de nitrilo de PU con base de agua para la máxima precisión, flexibilidad y sensibilidad al tacto en entornos de trabajo secos. Superficie con estructura fina en el lado interior de la mano gracias a un elaborado proceso de acabado. **Apto para pantalla táctil**, de modo que se pueden manejar smartphones y otras pantallas táctiles sin retirar el guante. Larga duración de la vida útil por su gran resistencia a la abrasión. Exento de DMF y con certificado Öko-Tex®.

**Protege contra descarga electrostática.**

**Norma:**

EN 388, EN ISO 21420

EN 16350

**Nota:**

Los guantes, que protegen contra descargas electrostáticas, no aíslan las manos contra tensiones eléctricas. No adecuados para trabajos con cables con corriente o para la protección de electrocuciones; sirven únicamente para la protección del producto.

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

**Descripción técnica**

Talla de guante	8
Serie	MASTER FIT
Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
Contenido	12
Característica de los guantes	Apto para pantalla táctil
Característica de los guantes propiedad electrostática	Exento de DMF EGB/ESD
Aplicación	reutilizable
EN 388	4131X
Material de base	Lycra® / poliamida
Recubrimiento	Nitrilo / PU
Intervalo de aplicación	Universal
Intervalo de aplicación	Precisión
Color	azul / negro
Tipo de producto	Guantes ESD