

## Espiga de verificación individual inoxidable Clase de tolerancia 1, Tipo: 5



### Datos de pedido

Número de pedido	483915 5
GTIN	2050002070851
Clase de artículo	48A

### Descripción

#### Ejecución:

Espiga de verificación de material inoxidable y resistente a los ácidos, templado (58-62 HRC) y revenido. Superficie rectificada y lapeada. A partir de  $\varnothing$  1,50, indicación de la medida en la superficie envolvente; a partir de  $\varnothing$  3,00, indicación de la medida en la superficie frontal. A partir de  $\varnothing$  1,00, un lado con bisel.

#### Nota:

En el pedido, indique **adicionalmente el  $\varnothing$  deseado**, p. ej., n° 483915 tam. 5 **10,008**.

### Descripción técnica

Longitud espiga de medición	70 mm
Altura de paso	0,001 mm
medida nominal	10,001 - 11,999 mm
Biselado C	1
Calibración	L5
Norma	DIN 2269
Clase de tolerancia	1
Dureza	58 – 62 HRC
Tipo de producto	Espiga de verificación

### Servicios

028240 20

CalibraciónEspiga de verificación Ø máximo 20	
Calibración DAkkSEspiga de verificación Ø máximo 20	028260 20