

Espiga de verificación individual inoxidable Clase de tolerancia 1, Tipo: 6



Datos de pedido

Número de pedido	483915 6
GTIN	2050002070868
Clase de artículo	48A

Descripción

Ejecución:

Espiga de verificación de material inoxidable y resistente a los ácidos, templado (58-62 HRC) y revenido. Superficie rectificada y lapeada. A partir de \varnothing 1,50, indicación de la medida en la superficie envolvente; a partir de \varnothing 3,00, indicación de la medida en la superficie frontal. A partir de \varnothing 1,00, un lado con bisel.

Nota:

En el pedido, indique **adicionalmente el \varnothing deseado**, p. ej., n° 483915 tam. 5 **10,008**.

Descripción técnica

Biselado C	1
Altura de paso	0,001 mm
medida nominal	12,001 - 13,999 mm
Longitud espiga de medición	70 mm
Calibración	L5
Norma	DIN 2269
Clase de tolerancia	1
Dureza	58 – 62 HRC
Tipo de producto	Espiga de verificación

Servicios

028240 20

CalibraciónEspiga de verificación Ø máximo 20	
Calibración DAkkSEspiga de verificación Ø máximo 20	028260 20