

**Garant****CNMG 120408, Clase: HB7415-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	250060 HB7415-1
GTIN	4062406734879
Clase de artículo	21G

## Descripción

CNMG 120408 HB7415-1 Clase: HB7415-1  
Rompevirutas: TIS  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 2 mm  
Avance f: 0,1 - 2 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 110 m/min

## Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Aplicación principal	S
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 110 m/min
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	TIS
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Número de cambios/cortes	4

Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 2 mm
Avance f	0,1 - 2 mm/rev,
Material de corte	MD
Clase	HB7415-1
Radio angular	0,8 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado