

**Garant****CNMG 120404, Clase: HB7415-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	250156 HB7415-1
GTIN	4062406734886
Clase de artículo	21G

## Descripción

CNMG 120404 HB7415-1 Clase: HB7415-1  
Rompevirutas: TIM  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 40 - 90 m/min

## Descripción técnica

Clase	HB7415-1
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	40 - 90 m/min
Rompevirutas	TIM
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 4 mm
Tolerancia	M

Aplicación principal	S
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Material de corte	MD
Radio angular	0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado