

Garant**DNMG 110408, Clase: HB7415-1**

Datos de pedido

Número de pedido	250754 HB7415-1
GTIN	4062406749347
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 110408 HB7415-1 Clase: HB7415-1
Rompevirutas: TIM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 4 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 40 - 90 m/min

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	40 - 90 m/min
Clase	HB7415-1
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M

Rompevirutas	TIM
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	DNMG 110408
Aplicación principal	S
Condición de corte	continuo
Radio angular	0,8 mm
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado