

Garant**TNMG 160408, Clase: HB7415-1**

Datos de pedido

Número de pedido	251544 HB7415-1
GTIN	4062406749439
Clase de artículo	21G

Descripción

TN. G 160408 HB7415-1 Clase: HB7415-1
Rompevirutas: TIM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 4 mm
Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 40 - 90 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,8 mm
Rompevirutas	TIM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	40 - 90 m/min

Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	6
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160408
Tolerancia	M
Clase	HB7415-1
Aplicación principal	S
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado