

**Garant**
**VNMG 160408, Clase: HB7415-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	251734 HB7415-1
GTIN	4062406749453
Clase de artículo	21G

### Descripción

VNMG 160408 HB7415-1 Clase: HB7415-1  
 Rompevirutas: TIS  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 2 mm  
 Avance  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 110 m/min

### Descripción técnica

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 110 m/min
Rompevirutas	TIS
Clase	HB7415-1
Avance $f$	0,05 - 0,2 mm/rev,
Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 2 mm

Aplicación principal	S
Condición de corte	continuo
Código ISO plaquita de corte	VNMG 160408
Número de cambios/cortes	4
Radio angular	0,8 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado