


Garant**CC. T 060202, Clase: HB7415-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260050 HB7415-1
GTIN	4062406749521
Clase de artículo	21G

Descripción

CCMT 060202 HB7415-1 Clase: HB7415-1

Rompevirutas: TIS

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mmAvance f : 0,05 - 0,3 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 110 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	TIS
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Aplicación principal	S
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 110 m/min
Tolerancia	M
Clase	HB7415-1

Número de cambios/cortes	2
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Radio angular	0,2 mm
Condición de corte	continuo
Material de corte	MD
Avance f	0,05 - 0,3 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060202
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado