

Garant**DC. T 070204, Clase: HB7415-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260353 HB7415-1
GTIN	4062406749620
Clase de artículo	21G

Descripción

DC. T 070204 HB7415-1 Clase: HB7415-1
Rompevirutas: TIS
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avance f : 0,05 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 110 m/min

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Clase	HB7415-1
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070204
Rompevirutas	TIS
Tolerancia	M

Material de corte	MD
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 110 m/min
Aplicación principal	S
Número de cambios/cortes	2
Avance f	0,05 - 0,3 mm/rev,
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado