

**Garant****TCMT 16T304, Clase: HB7415-1**

### Datos de pedido

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido  | 260956 HB7415-1 |
| GTIN              | 4062406749699   |
| Clase de artículo | 21G             |

### Descripción

TCMT 16T304 HB7415-1 Clase: HB7415-1  
Rompevirutas: TIS  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avance  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 110 m/min

### Descripción técnica

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Clase                                         | HB7415-1           |
| Profundidad de corte $a_p$                    | 0,2 - 1,5 mm       |
| Aplicación principal                          | S                  |
| Rompevirutas                                  | TIS                |
| Número de cambios/cortes                      | 3                  |
| Avance $f$                                    | 0,05 - 0,3 mm/rev, |
| Condición de corte                            | continuo           |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 50 - 110 m/min     |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Material de corte            | MD                              |
| Asignación fino/desbaste     | Acabado                         |
| Radio angular                | 0,4 mm                          |
| Código ISO plaquita de corte | TCMT 16T304                     |
| Tipo de producto             | Plaquita de corte para torneado |