

Garant
VC. T 160404, Clase: HB7415-1


Datos de pedido

Número de pedido	261372 HB7415-1
GTIN	4062406749781
Clase de artículo	21G

Descripción

VC. T 160404 HB7415-1 Clase: HB7415-1

Rompevirutas: TIS

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,05 - 1,5 mm

Avance f : 0,05 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 110 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,05 - 0,3 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160404
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 110 m/min
Aplicación principal	S
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	TIS
Radio angular	0,4 mm

Profundidad de corte a_p	0,05 - 1,5 mm
Clase	HB7415-1
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado