

Garant
VC.T 110302, Clase: HB7415-1


Datos de pedido

Número de pedido	261364 HB7415-1
GTIN	4062406749750
Clase de artículo	21G

Descripción

VCMT 110302 HB7415-1 Clase: HB7415-1
 Rompevirutas: TIS
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,05 - 1,5 mm
 Avance f : 0,05 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 110 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,05 - 1,5 mm
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Clase	HB7415-1
Avance f	0,05 - 0,3 mm/rev,
Material de corte	MD

Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 110 m/min
Código ISO plaquita de corte	VCMT 110302
Radio angular	0,2 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	S
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	TIS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado