

Garant**VBMT 160402, Clase: HB7415-1**

Datos de pedido

Número de pedido	261150 HB7415-1
GTIN	4062406749729
Clase de artículo	21G

Descripción

VBMT 160402 HB7415-1 Clase: HB7415-1
Rompevirutas: TIS
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avance f : 0,05 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 110 m/min

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Clase	HB7415-1
Número de cambios/cortes	2
Radio angular	0,2 mm
Aplicación principal	S
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 110 m/min
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm

Material de corte	MD
Condición de corte	continuo
Código ISO plaquita de corte	VBMT 160402
Avance f	0,05 - 0,3 mm/rev,
Rompevirutas	TIS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado